



iW Cove MX Powercore

LS425XLED4--2700-6500 100-240V 50 WH

Blanco frío y blanco cálido - 2700 to 6500 K - 50° x 70° -
Ángulo de haz de 50° - Recipiente/cubierta de policarbonato
transparente - 305 mm - Blanco

iW Cove MX Powercore es una luminaria LED de luz blanca y alto rendimiento que ilumina de forma brillante nichos y otros espacios de interior donde se necesita una temperatura de color ajustable. Con tres canales de fuentes LED, cálidas, neutras y frías, esta luminaria compacta y versátil ofrece una variedad de temperaturas de color de 2700 K a 6500 K. Gracias a su carcasa giratoria, los conectores flexibles de energía de bloqueo de extremo a extremo y los ángulos de haz ancho y medio, iW Cove MX Powercore es la opción perfecta para aplicaciones en tiendas, exposiciones, hostelería y arquitectónicas.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Test del hilo incandescente	
Código familia de lámparas	LED4 [LED Module 400 lm]	Temperatura de 850 °C, duración de 5 s	
Temperatura de color	Blanco frío y blanco cálido	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz sustituible	No	Tensión de entrada	100 a 240 V
Driver incluido	Si	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo de óptica	Ángulo de haz de 50°	Controles y regulación	
Tipo lente/cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato transparente	Regulable	Sí
Apertura de haz de luz de la luminaria	50° x 70°	Datos técnicos de la luz	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio fundido

iW Cove MX Powercore

Longitud	305 mm
Color	Blanco

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
---------------------------------	---------------------------------

Información general

Flujo lumínico inicial	458 lm
Flujo lumínico inicial	136 lm
Flujo lumínico inicial	167 lm
Flujo lumínico inicial	187 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	27.6 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	2700 to 6500 K
Inic. Índice de reproducción del color	82
Potencia de entrada inicial	13 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C	50000
Reported	
Lumen Maintenance 50% at 50°C	50000
Reported	
Lumen Maintenance 70% at 25°C	50000
Reported	

Lumen Maintenance 70% at 50°C	50000
Reported	

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
Nivel máximo de regulación	0 % (digital)
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí

Datos de producto

Código de producto completo	871794379649699
Nombre de producto del pedido	LS425XLED4--2700-6500 100-240V 50 WH
EAN/UPC - Producto	8717943796496
Código de pedido	910503701231
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	910503701231
Peso neto (pieza)	0.480 kg



Plano de dimensiones



iW Cove MX Powercore

