



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore este un corp de iluminat cu LED-uri de putere mare, pentru exterior, proiectat pentru iluminat de accent și local. Versiunile standard și compacte în variantele Architectural și Landscape oferă lumină albă de înaltă calitate cu posibilitatea alegerii temperaturii de culoare, caldă sau neutră, precum și patru culori solide pentru a susține o varietate de aplicații de iluminat orientat în sus, iluminat ambiental și iluminat decorativ. Tehnologia Powercore încorporată oferă control rapid, exact și eficient al puterii de ieșire a corpului de iluminat direct de la tensiunea de rețea, eliminând necesitatea unei surse externe de alimentare. Utilizarea cablajului standard simplifică semnificativ instalarea și contribuie la scăderea costurilor totale pentru sistem.

Catalog de date

General information		Clasă de protecție IEC	
Număr de surse de lumină	12 [12 pcs]	Marcaj CE	Clasa de siguranță I
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]	Marcaj UL	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb cald	Durată de viață până la un flux luminos de 50%	UL and cUL mark
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Durată de viață până la un flux luminos de 70%	100000 h
Balast inclus	Da		90000 h
Tip capac optic/lentilă	GT [Sticla tratata termic]		
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	8°		


eW Burst Compact Powercore

Tip sistem optic pentru exterior	Narrow beam angle 8°
Operating and electrical	
Tensiune de intrare	100 to 277 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and housing	
Configurație carcasă	HMA [Carcasa cu brat mediu]
Culoare	GR
Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Marcaj FCC	FCC Class A
Initial performance (IEC compliant)	
Flux luminos inițial (flux de sistem)	624 lm
Randament luminos LED inițial	41,9 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	2700 K
Indice inițial de redare a culorii	83
Putere de intrare inițială	15 W
Over time performance (IEC compliant)	
Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C raportată	100000

Întreținere la un flux luminos de 50% la 50 °C raportată	90000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C raportată	90000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 50 °C raportată	50000
Product data	
Cod complet produs	871794388473599
Nume comandă produs	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA GR
EAN/UPC – Produs	8717943884735
Cod de comandă	523-000059-00
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Material SAP	910503701661
Copiați greutatea netă (bucată)	2,030 kg
Număr de catalog	523-000059-00
Descriere număr de catalog	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Cote



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA GR

eW Burst Compact Powercore

