



# eW Fuse Powercore

## LS515X LED5/3000 100-277V MB WH

eW Fuse Powercore, 3000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Fuse Powercore es ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de pared. Existe la posibilidad de seleccionar una óptica de haz estrecho o medio. Su formato compacto permite su instalación en espacios pequeños. eW Fuse Powercore mejora el rendimiento de las luminarias con tubos fluorescentes y además, reduce el consumo y los costes de mantenimiento. Su instalación es sencilla. Es una luminaria cuidadosa con el medioambiente y de gran calidad y cantidad de luz. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso. La alimentación de la lumina es 220V, lo que elimina la necesidad de recurrir a transformadores remotos o a otras fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir coste total del sistema.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED5 [ LED Module 500 lm]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Tipo de óptica	MB [ Haz medio]	Mecánicos y de carcasa	
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Material de la carcasa	Aluminio
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Longitud	305 mm
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Color	WH
Descripción del tipo	No		
Marca CE	Marcado CE		

## eW Fuse Powercore

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [ Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [ IK02]

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	500 lm
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	83
Potencia de entrada inicial	13.5 W

### Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Nivel máximo de regulación	10%-ELV
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Si

### Datos de producto

Código de producto completo	871829137622499
Nombre de producto del pedido	LS515X LED5/3000 100-277V MB WH
EAN/UPC - Producto	8718291376224
Código de pedido	523-000065-13
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Material SAP	910503701722
Peso neto (pieza) SAP	0,435 kg
Número de catálogo	523-000065-13
Descripción del número de catálogo	eW Fuse Powercore, 3000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



### Plano de dimensiones



LS515X LED5/3000 100-277V MB WH

