



# ColorBurst Compact Powercore



## ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

ColorBurst Compact Powercore es una luminaria LED de alto rendimiento para exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones estándar y compacta de las luminarias Architectural y Landscape aportan una potencia lumínica a todo color que resulta adecuada para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente dinámica, proyección de luz e iluminación decorativa. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la salida de potencia a la luminaria directamente desde el voltaje de línea, lo que elimina la necesidad de recurrir a fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir el coste total del sistema.

### Datos del producto

Información general		Tipo de óptica al aire libre	
Número de fuentes de luz	12 [ 12 piezas]	Haz estrecho, ángulo 8°	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Operativos y eléctricos	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Tensión de entrada	100-240 V
Fuente de luz sustituible	No	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Driver incluido	No	Controles y regulación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	8°	Regulable	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Marca CE	Marcado CE		
Certificado UL	UL		

# ColorBurst Compact Powercore

## Mecánicos y de carcasa

Configuración de la carcasa	BV [ Versión básica]
Color	BK

## Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro EPREL	1012747

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Potencia de entrada inicial	17.5 W
-----------------------------	--------

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100,000
--	---------


Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	90,000
--	--------

## Datos de producto

Código de producto completo	871794388483499
Nombre de producto del pedido	BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V BK
EAN/UPC - Producto	8717943884834
Código de pedido	123-000019-04
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503701818
Copiar Peso neto (pieza)	3,500 kg
Número de catálogo	123-000019-04
Descripción del número de catálogo	ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural



## Plano de dimensiones



BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V BK

