



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

Az eW Burst Compact Powercore kültéri, erős fényű, kiemelő jellegű és térvilágításra szánt LED-es lámpatest. A szabványos és kompakt formátumú építészeti és a köztéri változatok kiváló minőségű fehér fényt biztosítanak különféle meleg vagy semleges színhőmérsékletek mellett, így számos különböző felfelé irányuló megvilágítási, fényár-világítási és díszvilágítási megoldásban alkalmazhatók. Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.

Termék adatok

Általános információ			
A fényforrások száma	12 [12 pcs]	IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	CE jelölés	CE mark
A fényforrás színe	Meleg fehér	UL jelölés	UL and cUL mark
Cserélhető fényforrás	Nem	Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	100000 h
Vezérlővel együtt	Igen	Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	90000 h
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]	Kültéri optika típusa	Narrow beam angle 8°
A lámpatest fényszóródása	8°		


eW Burst Compact Powercore

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház konfigurációja	HMA [Rövid karú lámpatest ház]
Szín	BK
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
FCC jel	FCC Class A
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	624 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	41,9 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	2700 K
Kezdeti színvisszaadási index	83
Kezdeti bemeneti feszültség	15 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	90000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	90000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	50000
Termékadatok	
Teljes termékkód	871794379235199
A termék megrendelési neve	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA BK CE
EAN/UPC – termék	8717943792351
Rendelési kód	523-000059-08
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503701924
Net Weight (Piece)	2,030 kg
Katalógusszám	523-000059-08
A katalógusszám leírása	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Méretezett rajza



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA BK CE

