



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, CE, Architectural

Az eW Burst Compact Powercore kültéri, erős fényű, kiemelő jellegű és térvilágításra szánt LED-es lámpatest. A szabványos és kompakt formátumú építészeti és a köztéri változatok kiváló minőségű fehér fényt biztosítanak különféle meleg vagy semleges színhőmérsékletek mellett, így számos különböző felfelé irányuló megvilágítási, fényár-világítási és díszvilágítási megoldásban alkalmazhatók. Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásfokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.

Termék adatok

Általános információ		UL jelölés	
A fényforrások száma	12 [12 pcs]	Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	UL and cUL mark 100000 h
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	90000 h
A fényforrás színe	Meleg fehér	Kültéri optika típusa	Narrow beam angle 8°
Cserélhető fényforrás	Nem	Működtetés és elektronika	
Vezérlővel együtt	Igen	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
A lámpatest fényszóródása	8°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		

eW Burst Compact Powercore

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Ház konfigurációja	BV [Basic version]
Szín	BK

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	624 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	41,9 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	2700 K
Kezdeti színvisszaadási index	83
Kezdeti bemeneti feszültség	15 W


Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	90000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	90000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	50000

Termékadatok	
Teljes termékkód	871794379238299
A termék megrendelési neve	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V BK CE
EAN/UPC - termék	8717943792382
Rendelési kód	523-000059-12
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503701928
Net Weight (Piece)	3,500 kg
Katalógusszám	523-000059-12
A katalógusszám leírása	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, CE, Architectural



Méretezett rajza



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V BK CE

