



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore to oprawa LED o dużej mocy do mocowania na zewnątrz, mogąca służyć jako źródło światła akcentującego lub strefowego. Standardowe i kompaktowe oprawy w wersjach architektonicznej i krajobrazowej generują wysokiej jakości białe światło neutralne lub ciepłe albo stałe światło w czterech kolorach. Dzięki temu lampa doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach wymagających dynamicznego oświetlenia skierowanego ku górze, oświetlenia projektorowego czy oświetlenia dekoracyjnego. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Klasa ochrony IEC	
Liczba źródeł światła	12 [12 sztuk]	Znak CE	Klasa bezpieczeństwa I
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Oznaczenie UL	CE
Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała	Okres eksploatacji przy utrzymaniu 50% strumienia początkowego	UL/cUL
Wymienne źródło światła	brak	Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	100000 h
Zawiera zasilacz	tak		90000 h
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	8°		


eW Burst Compact Powercore

Typ optyki zewnętrznej	wąski rozsył rozbieżność użyteczna 8°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Konfiguracja obudowy	BV [wersja podstawowa]
Kolor	WH
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	624 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	41,9 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Init. Color Rendering Index	83
Moc znamionowa	15 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	90000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	90000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	50000
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871794379248199
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V WH CE
EAN/UPC - Produkt	8717943792481
Kod zamówienia	523-000059-20
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503701936
Net Weight (Piece)	3,500 kg
Numer katalogowy	523-000059-20
Catalog Number Description	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural



Rysunki techniczne



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V WH CE

eW Burst Compact Powercore

