



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore este un corp de iluminat cu LED-uri de putere mare, pentru exterior, proiectat pentru iluminat de accent și local. Versiunile standard și compacte în variantele Architectural și Landscape oferă lumină albă de înaltă calitate cu posibilitatea alegerii temperaturii de culoare, caldă sau neutră, precum și patru culori solide pentru a susține o varietate de aplicații de iluminat orientat în sus, iluminat ambiental și iluminat decorativ. Tehnologia Powercore încorporată oferă control rapid, exact și eficient al puterii de ieșire a corpului de iluminat direct de la tensiunea de rețea, eliminând necesitatea unei surse externe de alimentare. Utilizarea cablajului standard simplifică semnificativ instalarea și contribuie la scăderea costurilor totale pentru sistem.

Catalog de date

General information		Operating and electrical	
Număr de surse de lumină	12 [12 pcs]	Marcaj UL	UL and cUL mark
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]	Durată de viață până la un flux luminos de 50%	100000 h
Culoare sursă de lumină	Alb cald	Durată de viață până la un flux luminos de 70%	90000 h
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Tip sistem optic pentru exterior	Narrow beam angle 8°
Balast inclus	Da		
Tip capac optic/lentilă	GT [Sticla tratata termic]		
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	8°		
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I		
Marcaj CE	CE mark	Tensiune de intrare	100 to 277 V


eW Burst Compact Powercore

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and housing	
Configurație carcasă	BV [Basic version]
Culoare	WH
Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Standard vibrații	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marcaj FCC	FCC Class A
Capacitate de rezistență la vibrații	Complies with ANSI C136.31, 3G
Initial performance (IEC compliant)	
Flux luminos inițial (flux de sistem)	624 lm
Randament luminos LED inițial	41,9 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	2700 K
Indice inițial de redare a culorii	83
Putere de intrare inițială	15 W
Over time performance (IEC compliant)	
Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C raportată	100000

Întreținere la un flux luminos de 50% la 50 °C raportată	90000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C raportată	90000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 50 °C raportată	50000
Product data	
Cod complet produs	871794379248199
Nume comandă produs	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V WH CE
EAN/UPC – Produs	8717943792481
Cod de comandă	523-000059-20
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Material SAP	910503701936
Copiați greutatea netă (bucată)	3,500 kg
Număr de catalog	523-000059-20
Descriere număr de catalog	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural



Cote



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V WH CE

eW Burst Compact Powercore

