



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

Az eW Burst Compact Powercore kültéri, erős fényű, kiemelő jellegű és térvilágításra szánt LED-es lámpatest. A szabványos és kompakt formátumú építészeti és a köztéri változatok kiváló minőségű fehér fényt biztosítanak különféle meleg vagy semleges színhőmérsékletek mellett, így számos különböző felfelé irányuló megvilágítási, fénypár-világítási és díszvilágítási megoldásban alkalmazhatók. Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásfokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.

Termék adatok

Általános információ			
A fényforrások száma	12 [12 pcs]	UL jelölés	UL and cUL mark
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	100000 h
A fényforrás színe	Semleges fehér	Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	90000 h
Cserélhető fényforrás	Nem	Kültéri optika típusa	Narrow beam angle 8°
Vezérlővel együtt	Igen	Működtetés és elektronika	
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
A lámpatest fényszóródása	8°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		


eW Burst Compact Powercore

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház konfigurációja	BV [Basic version]
Szín	WH
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	812 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	53,8 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	15 V
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	90000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	90000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	50000
Termékadatok	
Teljes termékkód	871794379249899
A termék megrendelési neve	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V WH CE
EAN/UPC - termék	8717943792498
Rendelési kód	523-000059-21
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503701937
Net Weight (Piece)	3,500 kg
Katalógusszám	523-000059-21
A katalógusszám leírása	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural



Méretezett rajza



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V WH CE

