



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore es un foco LED de alto rendimiento para exteriores diseñado para la iluminación de acento y monumental. Combina canales de LED cálidos y fríos para ofrecer unas temperaturas de color variables que van de la luz cálida a la fría. Las versiones Architectural y Landscape estándar y compacta resultan adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, proyección de luz e iluminación decorativa. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la salida de potencia a la luminaria directamente desde el voltaje de línea, lo que elimina la necesidad de recurrir a fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir el coste total del sistema.

Datos del producto

Información general		Certificado UL	
Número de fuentes de luz	12 [12 piezas]	Vida útil al 50% del flujo lumínico	50000 h
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h
Color de la fuente de luz	Blanco frío y blanco cálido	Operativos y eléctricos	
Fuente de luz sustituible	No	Tensión de entrada	100-240 V
Driver incluido	No	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]		
Apertura de haz de luz de la luminaria	8°		
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Marca CE	Marcado CE		


iW Burst Compact Powercore

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Configuración de la carcasa	BV [Versión básica]
Color	BK
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Potencia de entrada inicial	17.5 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	50000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	50000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	50000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	35000
Datos de producto	
Código de producto completo	871794379292499
Nombre de producto del pedido	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 BK ULCE
EAN/UPC - Producto	8717943792924
Código de pedido	523-000067-04
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503702209
Peso neto (pieza) SAP	3,500 kg
Número de catálogo	523-000067-04
Descripción del número de catálogo	iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural



Plano de dimensiones



iW Burst Compact Powercore

