



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

Az iW Burst Compact Powercore kültéri, erős fényű, kiemelő jellegű és térvilágításra szánt LED-es szpotlámpa. Meleg és hideg fényű LED-csatornák együttesével biztosít a meleg és a hideg közötti változtatható színhőmérsékleteket. A szabványos és kompakt formátumú építészeti és köztéri változatok a dinamikus felfelé irányuló megvilágítási, fényár-világítási és díszvilágítási alkalmazások széles körében alkalmazhatók. Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásfokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.

Termék adatok

Általános információ		UL jelölés	
A fényforrások száma	12 [12 pcs]	Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	UL and cUL mark 50000 h
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	50000 h
A fényforrás színe	Hideg fehér és meleg fehér	Működtetés és elektronika	
Cserélhető fényforrás	Nem	Bemeneti feszültség	100 to 240 V
Vezérlővel együtt	Nem	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]		
A lámpatest fényszóródása	8°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		


iW Burst Compact Powercore

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház konfigurációja	BV [Basic version]
Szín	WH
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti bemeneti feszültség	17.5 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	50000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	50000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	50000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	35000
Termékadatok	
Teljes termékkód	871794379294899
A termék megrendelési neve	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 WH ULCE
EAN/UPC - termék	8717943792948
Rendelési kód	523-000067-07
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503702212
Nettó tömeg (darab)	3,500 kg
Katalógusszám	523-000067-07
A katalógusszám leírása	iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural



Méretezett rajza



iW Burst Compact Powercore

