



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore este un reflector exterior cu LED-uri de putere mare, creat pentru iluminat de accent și local. Combină canale LED calde și reci pentru a oferi temperaturi de culoare variabile de la cald la rece. Formatele standard și compacte ale variantelor Architectural și Landscape susțin o varietate de aplicații de iluminat orientat în sus, iluminat ambiental și iluminat decorativ. Tehnologia Powercore încorporată oferă control rapid, exact și eficient al puterii de ieșire a corpului de iluminat direct de la tensiunea de rețea, eliminând necesitatea unei surse externe de alimentare. Utilizarea cablajului standard simplifică semnificativ instalarea și contribuie la scăderea costurilor totale pentru sistem.

Catalog de date

General Information	
Număr de surse de lumină	12 [12 pcs]
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]
Culoare sursă de lumină	Alb rece și alb cald
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Nu
Tip capac optic/lentilă	GT [Sticla tratată termic]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	8°
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj CE	CE mark

Marcaj UL	UL and cUL mark
Durată de viață până la un flux luminos de 50%	50000 h
Durată de viață până la un flux luminos de 70%	50000 h
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	100 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz


iW Burst Compact Powercore

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Configurație carcasă	BV [Basic version]
Culoare	WH
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Standard vibrații	Complies with ANSI C136.31, 3G
Capacitate de rezistență la vibrații	Complies with ANSI C136.31, 3G
Initial Performance (IEC Compliant)	
Putere de intrare inițială	17.5 W
Over Time Performance (IEC Compliant)	
Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C	50000
raportată	
Întreținere la un flux luminos de 50% la 50 °C	50000
raportată	

Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C	50000
raportată	
Întreținere la un flux luminos de 70% la 50 °C	35000
raportată	
Product Data	
Cod complet produs	871794379294899
Nume comandă produs	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 WH
	ULCE
EAN/UPC – Produs	8717943792948
Cod de comandă	523-000067-07
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Material SAP	910503702212
Greutate netă SAP (bucată)	3,500 kg
Număr de catalog	523-000067-07
Descriere număr de catalog	iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Architectural



Cote



iW Burst Compact Powercore

