



ArchiPoint iColor



ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

Az ArchiPoint iColor Powercore egy nappali fényben is látható kültéri LED-es fényforrás, melynek használata ideális mind a közvetlen megvilágítási alkalmazásokban és irányfényekben, mind az olyan kiemelő jellegű alkalmazásokban, mint az ösvények megvilágítása, illetve a jelzőfények. Ezek a sokoldalú, alacsony profilú lámpatestek nagy méretű videó-, grafikus és más összetett hatásokat képesek nyújtani többféle körülmény között, így építészeti, kereskedelmi és szórakoztatóipari alkalmazási területeken is. Az ArchiPoint iColor Powercore nagy fényerőt biztosít a Powercore technológia energia- és költséghatékonyságával egy tartós alumíniumházban.

Termék adatok

Általános információ		Tartozék PFC	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	ZCP780	
A fényforrás színe	Vörös, zöld és kék	Működtetés és elektronika	
Cserélhető fényforrás	Nem	Bemeneti feszültség	100 to 240 V
Vezérlővel együtt	Igen	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Optika/lencse típusa	TSDM [Transparent dome]	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
A lámpatest fényszóródása	150°	Szabályozható	Nem
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Mechanika és tokozás	
CE jelölés	CE mark	Ház anyaga	Alumíniumöntvény
UL jelölés	UL mark	Az optika anyaga	Polycarbonate
CCC jel	-		

ArchiPoint iColor

Szín	SI
------	----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minőség	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-regisztrációs szám	953156

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	501 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	17,6 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	25 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	70000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	40000
--	-------

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok


Teljes termékkód	871829138149599
A termék megrendelési neve	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL
EAN/UPC - termék	8718291381495
Rendelési kód	123-000022-00
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503702579
Net Weight (Piece)	1,500 kg
Katalógusszám	123-000022-00
A katalógusszám leírása	ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)




Méretezett rajza




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

Méretezett rajza



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

