



ArchiPoint iColor



ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, un punto luce a LED visibile di giorno e adatto all'uso in ambienti esterni, è ideale per una vasta gamma di applicazioni architetture e di segnalazione, nonché per applicazioni d'accento come l'illuminazione di percorsi e marker. Questi apparecchi versatili dal profilo ridotto sono in grado di riprodurre video, elementi grafici e intricati effetti dinamici su larga scala in una varietà di ambientazioni, incluse installazioni nel campo dell'architettura, dei negozi e dello spettacolo. ArchiPoint iColor Powercore offre una emissione ad alta intensità abbinata all'efficienza e ai vantaggi della tecnologia Powercore in un robusto corpo in alluminio. Powercore fornisce tensione di linea e segnale agli apparecchi tramite un singolo cavo, semplificando notevolmente l'installazione e riducendo il costo totale del sistema.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	Rosso, verde e blu
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	TSDM [Transparent dome]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	150°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL mark

Marchio CCC	-
Accessori PFC	ZCP780
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale ottico	Polycarbonate
Colore	Argento SI

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marchio FCC	FCC Class A
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numero di registrazione EPREL	953156

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	501 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	17,6 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	25 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	70000


70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	40000
--	-------

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829138149599
Nome prodotto ordine	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI
	CE UL
EAN/UPC - Prodotto	8718291381495
Codice d'ordine	123-000022-00
Codice locale	12300002200
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503702579
Peso netto (al pezzo)	1,500 kg
Numero catalogo	123-000022-00
Numero catalogo Descrizione	ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)




Disegno tecnico




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

Disegno tecnico



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

