



ArchiPoint iColor



ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore to punktowa oprawa LED do mocowania na zewnątrz dająca światło widoczne w porze dziennej. Doskonale nadaje się do różnych instalacji oświetlenia z widocznymi źródłami światła i nawigacyjnego, a także systemów oświetlenia akcentującego, na przykład do oświetlania ścieżek czy jako oświetlenie znacznikowe. Te uniwersalne niskoprofilowe oprawy mogą służyć do wyświetlania wielkopowierzchniowych prezentacji ekranowych, grafiki i skomplikowanych dynamicznych efektów w różnym otoczeniu, w tym w instalacjach architektonicznych, sklepowych i rozrywkowych. Oprawa ArchiPoint iColor Powercore łączy w solidnej aluminiowej obudowie bardzo mocny strumień świetlny ze sprawnością i ekonomią typową dla technologii Powercore. Technologia Powercore polega na dostarczaniu zasilania sieciowego i danych sterujących do oprawy w jednym przewodzie. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia montaż i obniża łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	TSDM [przezroczysta kopuła]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	150°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL
Oznaczenie CCC	brak
Akcesoria PFC	ZCP780

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	100-240 V
--------------------	-----------

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
-------------------------	-------------

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	PC
Kolor	SI

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numer rejestracji EPREL	953156

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	501 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	17,6 lm/W
Moc znamionowa	25 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
--	--------

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	40000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu


Pełny kod produktu	871829138149599
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL
EAN/UPC - Produkt	8718291381495
Kod zamówienia	123-000022-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503702579
Net Weight (Piece)	1,500 kg
Numer katalogowy	123-000022-00
Catalog Number Description	ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)



Rysunki techniczne




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL


Rysunki techniczne



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

