



Archipoint iColor

Archipoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

Archipoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

Archipoint iColor Powercore é uma solução LED para exteriores visível também durante o dia, perfeita para diversas aplicações de visão direta (direct view) e sinalização, bem como para uso em aplicações de destaque, como na iluminação de caminho e balizamento. Esses versáteis aparelhos de iluminação permitem a reprodução de vídeo, elementos gráficos e efeitos complexos e dinâmicos projetados em vários cenários arquitetônicos. Archipoint iColor Powercore oferece saída de alta intensidade com a economia da tecnologia Powercore em uma carcaça de alumínio reforçada. A tecnologia Powercore opera com tensão de rede e dados no mesmo cabo, simplificando drasticamente a instalação e reduzindo o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-240 V
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Controles e dimerização	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT [Clear flat]	Dados mecânicos e de compartimento	
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material do compartimento	Aluminum die-cast
Marca CE	CE	Material de óptica	PC
Marca UL	UL	Cor	Prateado
Marca CCC	Não		
Acessório PFC	ZCP780		

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número do registro EPREL	953157

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	774 lm
Eficiência da luminária LED inicial	27,4 lm/W
Potência de entrada inicial	25 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	40000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto


Código do produto completo	871829138150199
Nome de produto da encomenda	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL
EAN/UPC – Produto	8718291381501
Código de encomenda	123-000022-01
Código local	910503702580
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503702580
Copiar peso líquido (peça)	1,500 kg
Número de catálogo	123-000022-01
Descrição do número de catálogo	ArchiPoint iColor Powercore, Clear Flat Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)




Desenho dimensional




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL

Desenho dimensional



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V CLFT SI CE UL

