



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Με στενές δέσμες και μεσαίες δέσμες έντονου λευκού ή συμπαγούς μπλε φωτός, το eW Fuse Powercore είναι μια εξαιρετική επιλογή για μια μεγάλη γκάμα από εφαρμογές φωτισμού ανάδειξης επιφανειών και φωτισμού με εφέ απλίκας. Το ιδιαίτερα μικρό σχήμα του επιτρέπει την εγκατάσταση σε στενούς χώρους, που είναι πολύ μικροί για να χωρέσουν συμβατικά φωτιστικά φωτισμού ανάδειξης επιφανειών που προσφέρουν παρόμοια απόδοση φωτισμού. Το eW Fuse Powercore καλύπτει ή υπερβαίνει την απόδοση ανάλογων γραμμικών φωτιστικών φθορισμού επιφάνειας, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος εγκατάστασης, ενέργειας και συντήρησης. Προσφέρει στους αγοραστές που σκέφτονται το περιβάλλον ένα οικολογικό, ενεργειακά αποδοτικό φωτιστικό με κορυφαία στην αγορά ποιότητα και ποσότητα φωτός. Η ενσωματωμένη τεχνολογία Powercore διασφαλίζει ταχύ, αποτελεσματικό και ακριβή έλεγχο της απόδοσης ισχύος στο φωτιστικό απευθείας από την τάση γραμμής, οπότε δεν υπάρχει η ανάγκη για εξωτερική τροφοδοσία. Η χρήση τυπικής καλωδίωσης απλοποιεί σημαντικά την εγκατάσταση και βοηθά στη μείωση του συνολικού κόστους του συστήματος.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Περιγραφή τύπου	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED5 [LED Module 500 lm]	Σήμανση CE	No
Χρώμα πηγής φωτός	827 warm white	Σήμανση ENEC	CE mark
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Σήμανση UL	-
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Σήμανση CCC	UL mark
Τύπος οπτικού συστήματος	MB [Medium beam]	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	PC [Polycarbonate bowl/cover]	Τάση εισόδου	100 to 277 V
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	30° x 60°	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)		
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]		

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Nai
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	1219 mm
Χρώμα	White
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	2100 lm
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 K
Αρχική ισχύς εισόδου	50 W
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (depends on dimmer, ELV)
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Nai
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829137869399
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB
EAN/UPC	8718291378693
Κωδικός παραγγελίας	523-000065-20
Τοπικός κωδικός	LS515XL1220MB27
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	910503702621
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,980 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000065-20
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

