



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Med smalstrålet og mellomstrålet optikk som gir intenst hvitt eller blått lys, er eW Fuse Powercore et eksepsjonelt godt valg når det gjelder forskjellige bruksområder innenfor grazing og wallwashing. Den meget kompakte størrelsen gjør det mulig å installere på mindre steder enn ved bruk av konvensjonelle armaturer med samme lyseffekt. eW Powecore er på samme nivå eller bedre enn ytelsen på tilsvarende lysrørinstallasjoner med lavere installasjonsutgifter, energikostnader og vedlikeholdsutgifter. Dette gir en mulighet for miljøbevisste kunder å velge en miljøriktig, energieffektiv grazing-løsning, med den beste lysytelsen og lyskvalitet som finnes på markedet. Den integrerte Powercore-teknologien sørger for rask, effektiv og nøyaktig styring av utgangseffekten til armaturet fra nettspenningen. Dette fjerner behovet for eksternt strømforsyning. Bruken av standardkabler forenkler installasjonen og reduserer de totale systemkostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	
Lyskildeseriekode	LED5 [LED Module 500 lm]	CE mark	
Lyskildefarge	827 varmhvit	ENEC-merke	
Lyskilde kan byttes ut	No	-	
Driver inkludert	Ja	UL-merke	
Optikktype	MB [Medium beam]	UL mark	
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	CCC-merke	
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	-	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Drift og elektrisk	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Inngangsspenning	100 to 277 V
Typebeskrivelse	No	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz


eW Fuse Powercore

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	1219 mm
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2100 lm
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Opprinnelig inngangseffekt	50 W
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig vekslings mellom av og på Ja	
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829137869399
Produktnavn for bestilling	LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB
EAN/UPC – produkt	8718291378693
Bestillingskode	523-000065-20
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	910503702621
Nettovekt (stykk)	1,980 kg
Katalognummer	523-000065-20
Katalognummerbeskrivelse	eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

