



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Wyposażone są w wąską lub średnią rozbieżność wiązki światła białego lub niebieskiego. eW Fuse Powercore jest doskonałym wyborem dla wszelkiego rodzaju oświetlenia ścian zarówno dekoracyjnego jak i zalewowego. Ich ultracienka budowa umożliwia montaż w ciasnych wnękach, niemożliwych na umieszczenie tradycyjnych opraw o podobnym strumieniu świetlnym. eW Fuse Powercore zapewniają takie same lub lepsze parametry świetlne niż porównywalne liniowe świetlówki do dekoracyjnego oświetlania ścian przy niższych kosztach montażu, energii i utrzymania. Stanowią świetne ekologiczne rozwiązanie o jakości i strumieniu świetlnym typowym dla tradycyjnych energooszczędnych systemów. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED5 [LED Module 500 lm]
Barwa źródła światła	827 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	MB [średni rozsył światłości]
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	30° x 60°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Opis typu	brak [-]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie UL	UL
Oznaczenie CCC	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	100-277 V
--------------------	-----------


eW Fuse Powercore

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	1219 mm
Kolor	WH
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na uduary mech.	IK02 [IK02]
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	2100 lm
Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Moc znamionowa	50 W

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Maksymalny poziom ściemnienia	10% (zależnie od ściemniacza, ELV)
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829137869399
Nazwa produktu na zamówieniu	LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB
EAN/UPC - Produkt	8718291378693
Kod zamówienia	523-000065-20
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	910503702621
SAP Net Weight (Piecze)	1,980 kg
Numer katalogowy	523-000065-20
Catalog Number Description	eW Fuse Powercore, 2700 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



LS515X LED5/2700 100-277V L1220 MB

