



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/4000 100-277V L1220 MB

eW Fuse Powercore, 4000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Med smalstrålet og mellomstrålet optikk som gir intenst hvitt eller blått lys, er eW Fuse Powercore et eksepsjonelt godt valg når det gjelder forskjellige bruksområder innenfor grazing og wallwashing. Den meget kompakte størrelsen gjør det mulig å installere på mindre steder enn ved bruk av konvensjonelle armaturer med samme lyseffekt. eW Powecore er på samme nivå eller bedre enn ytelsen på tilsvarende lysrørinstallasjoner med lavere installasjonsutgifter, energikostnader og vedlikeholdsutgifter. Dette gir en mulighet for miljøbevisste kunder å velge en miljøriktig, energieffektiv grazing-løsning, med den beste lysytelsen og lyskvalitet som finnes på markedet. Den integrerte Powercore-teknologien sørger for rask, effektiv og nøyaktig styring av utgangseffekten til armaturet fra nettspenningen. Dette fjerner behovet for eksternt strømforsyning. Bruken av standardkabler forenkler installasjonen og reduserer de totale systemkostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		ENEC-merke	
Lyskildeseriekode	LED5 [LED Module 500 lm]	UL-merke	UL mark
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	CCC-merke	-
Lyskilde kan byttes ut	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	100 to 277 V
Optikktype	MB [Medium beam]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Kontroller og dimming	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Kan dimmes	Ja
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek		
Typebeskrivelse	No		
CE-merke	CE mark		


eW Fuse Powercore

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Lengde	1219 mm
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2650 lm
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	50 W
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)

Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på Ja	
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829137872399
Produktnavn for bestilling	LS515X LED5/4000 100-277V L1220 MB
EAN/UPC – produkt	8718291378723
Bestillingskode	523-000065-23
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	910503702624
Nettovekt (stykk)	1,980 kg
Katalognummer	523-000065-23
Katalognummerbeskrivelse	eW Fuse Powercore, 4000 K, 30° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



LS515X LED5/4000 100-277V L1220 MB

