



Vaya Flood MP Medium

BCP414 30xLED-HB/RGB 100-240V 40 CE CQC

30 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Το Vaya Flood MP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σας επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Τεχνικός φωτισμός	
Αριθμός πηγών φωτός	30 [30 pcs]	Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Σήμανση PSE	No
Χρώμα πηγής φωτός	Red, green and blue (RGB)	Σήμανση RoHS	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Σήμανση WEEE	-
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι		
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG [Flat glass]	Τυτική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού	0°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Τυτική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Περιγραφή τύπου	No		
Σήμανση CE	CE mark	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Σήμανση ENEC	ENEC mark	Τάση εισόδου	100 to 240 V
Σήμανση UL	UL mark	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Σήμανση CQC	CQC-mark		
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h		


Vaya Flood MP Medium

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Glass
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK05 [0.7 J]
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	45 lm/W
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική ισχύς εισόδου	73 W

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829160161699
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP414 30xLED-HB/RGB 100-240V 40 CE CQC
EAN/UPC	8718291601616
Κωδικός παραγγελίας	60161699
Local Code	BCP414L30RGB40
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	910503702878
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	5,100 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

