



Vaya Flood HP



Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE

Το Vaya Flood HP είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED υψηλής απόδοσης που είναι ιδανική για τον φωτισμό εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών και μνημείων μεγάλης κλίμακας. Ενώ ελαχιστοποιεί την αρχική επένδυση, αυτή η σειρά Vaya Flood παρέχει εξαιρετική ευελιξία για δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και σποτ. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αριθμός πηγών φωτός	48 [48 pcs]
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Χρώμα πηγής φωτός	Κόκκινο, πράσινο και μπλε
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG [Flat glass]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	10°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Περιγραφή τύπου	No
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σήμανση UL	Ναι
Σήμανση CQC	CQC-mark
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Narrow beam angle 10°
Σήμανση PSE	PSE mark

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Όχι
Σήμανση WEEE	-
Γωνία	10°
Τεχνικός φωτισμός	
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 277 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι

Vaya Flood HP

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Χρώμα	Dark gray

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31
Αρ. εγγραφής EPREL	988764

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	3660 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	34,3 lm/W
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική ισχύς εισόδου	105 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	60000


Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829163492899
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC
EAN/UPC	8718291634928
Κωδικός παραγωγέας	316-000009-00
Τοπικός κωδικός	BCP417L48RGB10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	910503702884
Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο)	7,500 kg
Αριθμός καταλόγου	316-000009-00
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	Vaya Flood HP, RGB, 10°, CQC/CE/PSE



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC

Vaya Flood HP

