



Vaya Flood HP



Vaya Flood HP, RGB, 20°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 20°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP este un reflector fiabil și rentabil cu lumină albă/de culoare variabilă, proiectat pentru instalații exterioare la scară mare. Datorită nivelurilor de lumină atinse, această instalație compactă este ideală pentru aplicații extinse de iluminat ambiental și inundarea în lumină a peretelui, atât în culori statice, cât și dinamice. Sistemul de comandă integrat pentru energia consumată și DMX512 face ca acest produs să fie ușor de folosit cu controlere Philips sau DMX de la alți producători.

Catalog de date

General information	
Număr de surse de lumină	48 [48 pcs]
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]
Culoare sursă de lumină	Roșu, verde și albastru
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	FG [Sticla plata]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	20°
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Descriere tip	No
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj UL	Nu
Marcaj CQC	CQC-mark
Tip sistem optic pentru exterior	Medium beam angle 20°
Marcaj PSE	PSE mark
În conformitate cu UE RoHS	Nu
Marcaj WEEE	-

Unghi	A20
Light technical	
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°
Operating and electrical	
Tensiune de intrare	100 to 277 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and housing	
Material carcasă	Aluminiu turnat
Material sistem optic	Glass
Material capac optic/lentilă	Sticlă securizată
Formă capac optic/lentilă	Flat

Vaya Flood HP

Culoare	DGR
---------	-----

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Clasă de eficiență energetică	G
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Standard vibrații	Complies with ANSI C136.31
Capacitate de rezistență la vibrații	Complies with ANSI C136.31
Număr de înregistrare EPREL	988765

Initial performance (IEC compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	3335 lm
Randament luminos LED inițial	31,1 lm/W
Indice inițial de redare a culorii	80
Putere de intrare inițială	105 W

Over time performance (IEC compliant)

Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C raportată	60000

Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C raportată	60000

Application conditions


Interval temperatură ambiantă	-40 to +40 °C
-------------------------------	---------------

Product data

Cod complet produs	871829163493599
Nume comandă produs	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC
EAN/UPC – Produs	8718291634935
Cod de comandă	316-000009-01
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
Material SAP	910503702885
Copiați greutatea netă (bucată)	7,500 kg
Număr de catalog	316-000009-01
Descriere număr de catalog	Vaya Flood HP, RGB, 20°, CQC/CE/PSE



Cote



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC

