



Vaya Flood HP



Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP to niezawodne i oszczędne białe/zmieniające barwę oświetlenie reflektorowe przeznaczone do dużych instalacji zewnętrznych. Poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane przez to kompaktowe urządzenie sprawiają, że idealnie nadaje się ono do takich zastosowań, jak kompleksowe oświetlenie ścian i podświetlanie światłem reflektorów — zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych. Zintegrowane zasilanie oraz sterownik DMX512 czynią produkt łatwy w użyciu ze sterownikami DMX firmy Philips lub innych producentów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	48 [48 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG [płaska szyba]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	40°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Opis typu	brak [-]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie UL	brak
Oznaczenie CQC	CQC
Typ optyki zewnętrznej	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 40°
Oznaczenie PSE	PSE
Zgodność z normą UE RoHS	Nie

Oznaczenie WEEE	-
Kąt	A40
Dane techniczne oświetlenia	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium

Vaya Flood HP

Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Klosz/soczewki	FT
Kolor	DGR

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na uduchy mech.	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31
Numer rejestracji EPREL	988766

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	3401 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	31,7 lm/W
Init. Color Rendering Index	80
Moc znamionowa	105 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań



Zakres temperatury otoczenia	-40 aż +40 °C
------------------------------	---------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829163494299
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291634942
Kod zamówienia	316-000009-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	910503702886
Net Weight (Piece)	7,500 kg
Numer katalogowy	316-000009-02
Catalog Number Description	Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE



Rysunki techniczne



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC

Vaya Flood HP

