



# Vaya Flood HP



## Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE

Vaya Flood HP este un reflector fiabil și rentabil cu lumină albă/de culoare variabilă, proiectat pentru instalații exterioare la scară mare. Datorită nivelurilor de lumină atinse, această instalație compactă este ideală pentru aplicații extinse de iluminat ambiental și inundarea în lumină a peretelui, atât în culori statice, cât și dinamice. Sistemul de comandă integrat pentru energia consumată și DMX512 face ca acest produs să fie ușor de folosit cu controlere Philips sau DMX de la alți producători.

### Catalog de date

| General information                        |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Număr de surse de lumină                   | 48 [ 48 pcs]                  |
| Cod familie lămpi                          | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Culoare sursă de lumină                    | Roșu, verde și albastru       |
| Sursă de lumină înlocuibilă                | Nu                            |
| Balast inclus                              | Da                            |
| Tip capac optic/lentilă                    | FG [ Sticla plata]            |
| Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 40°                           |
| Clasă de protecție IEC                     | Clasa de siguranță I          |
| Descriere tip                              | No                            |
| Marcaj CE                                  | CE mark                       |
| Marcaj ENEC                                | ENEC mark                     |
| Marcaj UL                                  | Nu                            |
| Marcaj CQC                                 | CQC-mark                      |
| Tip sistem optic pentru exterior           | Medium beam angle 40°         |
| Marcaj PSE                                 | PSE mark                      |
| În conformitate cu UE RoHS                 | Nu                            |
| Marcaj WEEE                                | -                             |

| Unghi                                              | 40°                    |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Light technical                                    |                        |
| Unghi standard de înclinare în cap de stâlp        | 0°                     |
| Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț | 0°                     |
| Operating and electrical                           |                        |
| Tensiune de intrare                                | 100 to 277 V           |
| Frecvență de intrare                               | De la 50 până la 60 Hz |
| Controls and dimming                               |                        |
| Cu reglarea intensității luminoase                 | Da                     |
| Mechanical and housing                             |                        |
| Material carcasă                                   | Aluminiu turnat        |
| Material sistem optic                              | Glass                  |
| Material capac optic/lentilă                       | Sticlă securizată      |
| Formă capac optic/lentilă                          | Flat                   |


Vaya Flood HP

|                                                          |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Culoare                                                  | DGR                                                                                  |
| Approval and application                                 |                                                                                      |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor                    | IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| Clasă de eficiență energetică                            | G                                                                                    |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic            | IK06 [ 1 J]                                                                          |
| Standard vibrații                                        | Complies with ANSI C136.31                                                           |
| Capacitate de rezistență la vibrații                     | Complies with ANSI C136.31                                                           |
| Număr de înregistrare EPREL                              | 988766                                                                               |
| Initial performance (IEC compliant)                      |                                                                                      |
| Flux luminos inițial (flux de sistem)                    | 3401 lm                                                                              |
| Randament luminos LED inițial                            | 31,7 lm/W                                                                            |
| Indice inițial de redare a culorii                       | 80                                                                                   |
| Putere de intrare inițială                               | 105 W                                                                                |
| Over time performance (IEC compliant)                    |                                                                                      |
| Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C calculată | 100000                                                                               |
| Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C raportată | 60000                                                                                |

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C calculată | 100000                                  |
| Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C raportată | 60000                                   |
| Application conditions                                   |                                         |
| Interval temperatură ambientală                          | -40 to +40 °C                           |
| Product data                                             |                                         |
| Cod complet produs                                       | 871829163494299                         |
| Nume comandă produs                                      | BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC |
| EAN/UPC – Produs                                         | 8718291634942                           |
| Cod de comandă                                           | 316-000009-02                           |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet                     | 1                                       |
| Numărător SAP – Pachete per exterior                     | 2                                       |
| Material SAP                                             | 910503702886                            |
| Copiați greutatea netă (bucată)                          | 7,500 kg                                |
| Număr de catalog                                         | 316-000009-02                           |
| Descriere număr de catalog                               | Vaya Flood HP, RGB, 40°, CQC/CE/PSE     |



Cote



BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC

