



Vaya Flood MP Medium

BCP415 30xLED-HB/3000 220-240 10 CE CQC

30 pcs - LED High Brightness - Narrow beam angle 10°

Το Vaya Flood MP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σας επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Σήμανση PSE	
Αριθμός πηγών φωτός	30 [30 pcs]	Σήμανση RoHS	-
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Σήμανση WEEE	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Τεχνικός φωτισμός	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού	0°
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG [Flat glass]	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Περιγραφή τύπου	No	Τάση εισόδου	220 to 240 V
Σήμανση CE	CE mark	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Σήμανση ENEC	ENEC mark		
Σήμανση UL	UL mark		
Σήμανση CQC	CQC-mark		
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h		
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°		


Vaya Flood MP Medium

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Glass
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	45 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική ισχύς εισόδου	73 W

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829160104399
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP415 30xLED-HB/3000 220-240 10 CE CQC
EAN/UPC	8718291601043
Κωδικός παραγγελίας	60104399
Local Code	BCP415L30WW10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	910503703086
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	5,700 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

