



Vaya Flood MP Medium

BCP415 30xLED-HB/3000 220-240 40 CE CQC

30 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Din cauza bugetelor sub presiune, atunci când vine vorba de cheltuieli de capital proprietari și dezvoltatorii caută mai mult ca niciodată un bun raport calitate-preț. Vaya Flood este o soluție LED accesibilă și fiabilă care reduce la minim investiția inițială, în același timp asigurând o flexibilitate excepțională pentru a crea efecte de iluminat atractive, dinamice și colorate, care pot aduce la viață o proprietate. Corpurile de iluminat solide Vaya Flood oferă o gamă largă de culori mono cu comutator simplu de pornire-oprire și culori variabile cu ajutorul unui controler DMX512 standard. De asemenea, sunt deosebit de ușor de instalat și de orientat.

Catalog de date

General Information		Optic type outdoor	
Numărul surselor de lumină	30 [30 pcs]	Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]	Marcaj PSE	No
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj RoHS	-
Balast inclus	Da	Marcaj WEEE	-
Capac optic/tip lentilă	FG [Sticla plata]	Light Technical	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp	0°
Descriere tip	No	Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Marcaj CE	CE mark	Operating and Electrical	
Marcaj ENEC	ENEC mark	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Marcaj UL	UL		
Marcaj CQC	CQC-mark		
Viață până la un flux luminos de 70%	50000 h		


Vaya Flood MP Medium

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Material carcasă	Aluminiu
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Initial Performance (IEC Compliant)	
Randament luminos LED inițial	45 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	3000 K

Valoare inițială Indice de redare a culorii	80
Putere de intrare inițială	73 W
Application Conditions	
Interval temperatură ambientală	-20 to +40 °C
Product Data	
Cod complet produs	871829160106799
Nume comandă produs	BCP415 30xLED-HB/3000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC - Produs	8718291601067
Cod de comandă	60106799
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	2
Material nr. (12NC)	910503703088
Greutate netă (bucată)	5,700 kg



Cote



Vaya

