



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/3000 220-240V 20 CE CQC

48 x - LED High Brightness - Tiefbreitstrahlend 20°

Vaya Flood HP ist ein zuverlässiger und kosteneffizienter Scheinwerfer mit weißem Licht oder Licht mit veränderlicher Farbe, der speziell für großflächige Installationen im Freien konzipiert wurde. Mit seinem Beleuchtungsniveau eignet sich dieser kompakte Scheinwerfer ideal für Wandfluter-Effekte und Flutlichtanwendungen in statischen oder dynamischen Farben. Dank der integrierten Stromversorgung und der DMX512 Steuerung kann dieser Scheinwerfer problemlos mit DMX-Controllern von Philips oder anderen Anbietern kombiniert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		WEEE-Zeichen	
Anzahl Lichtquellen	48 [48 x]	WEEE-Zeichen	-
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Winkel	20°
Farbe der Lichtquelle	Neutralweiß	Lichttechnische Daten	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Betriebsgerät inklusive	Ja	Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Typ optische Abdeckung/Linse	FG [Flachglas]	Elektrische Kenndaten	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	20°	Eingangsspannung	220 bis 240 V
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Typbeschreibung	No [-]	Dimmen	
CE-Zeichen	ja	Dimmbar	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen	Mechanische Kenndaten	
UL-Zeichen	Nein	Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen	Optisches Material	Glas
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	50000 h	Material optische Abdeckung/Linse	Gehärtetes Glas
Optic type outdoor	Tiefbreitstrahlend 20°		
PSE-Zeichen	No		
RoHS-Zeichen	-		

Vaya Flood HP

Form optische Abdeckung/Linse	flach
Farbe	Dunkles Grau

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [IK06]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	9317 lm
Initiale Leuchtenlichtausbeute	90,3 lm/W
Init. korr. Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80
Systemleistung	100 W

Lebensdauerkenwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000


Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871829163523999
Bestell-Produktname	BCP418 48xLED-HB/3000 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291635239
Bestellcode	63523999
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	2
Material-Nr. (12NC)	910503703120
Nettogewicht (Einzelteil)	7,600 kg

Abmessungsskizzen



Vaya

