



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 20 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 20°

Vaya Flood HP este un reflector fiabil și rentabil cu lumină albă/de culoare variabilă, proiectat pentru instalații exterioare la scară mare. Datorită nivelurilor de lumină atinse, această instalație compactă este ideală pentru aplicații extinse de iluminat ambiental și inundarea în lumină a peretelui, atât în culori statice, cât și dinamice. Sistemul de comandă integrat pentru energia consumată și DMX512 face ca acest produs să fie ușor de folosit cu controlere Philips sau DMX de la alți producători.

Catalog de date

General Information		Unghi	
Numărul surselor de lumină	48 [48 pcs]	A20	
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]	Light Technical	
Culoare sursă de lumină	Alb rece	Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp	0°
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Balast inclus	Da	Operating and Electrical	
Capac optic/tip lentilă	FG [Sticla plata]	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Lățime flux luminos corp de iluminat	20°	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Controls and Dimming	
Descriere tip	No	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Marcaj CE	CE mark	Mechanical and Housing	
Marcaj ENEC	ENEC mark	Material carcasă	Aluminiu turnat
Marcaj UL	Nu	Material sistem optic	Glass
Marcaj CQC	CQC-mark	Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Viață până la un flux luminos de 70%	50000 h	Capac optic/formă lentilă	Flat
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°		
Marcaj PSE	No		
Marcaj RoHS	-		
Marcaj WEEE	-		

Vaya Flood HP

Culoarea	DGR
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Standard vibrații	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	10118 lm
Flux luminos inițial	10118 lm
Randament luminos LED inițial	98,9 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	82
Putere de intrare inițială	100 W

Over Time Performance (IEC Compliant)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000


Application Conditions

Interval temperatură ambientală	-40 to +40 °C
---------------------------------	---------------

Product Data

Cod complet produs	871829163527799
Nume comandă produs	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 20 CE CQC
EAN/UPC - Produs	8718291635277
Cod de comandă	63527799
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	2
Material nr. (12NC)	910503703124
Greutate netă (bucată)	7,600 kg

Cote



Vaya

