



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC

48 sztuk - LED High Brightness - średni rozsył światłości
rozbieżność użyteczna 40°

Vaya Flood HP to niezawodne i oszczędne białe/zmieniające barwę oświetlenie reflektorowe przeznaczone do dużych instalacji zewnętrznych. Poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane przez to kompaktowe urządzenie sprawiają, że idealnie nadaje się ono do takich zastosowań, jak kompleksowe oświetlenie ścian i podświetlanie światłem reflektorów — zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych. Zintegrowane zasilanie oraz sterownik DMX512 czynią produkt łatwy w użyciu ze sterownikami DMX firmy Philips lub innych producentów.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Optic type outdoor	
Liczba źródeł światła	48 [48 sztuk]	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 40°	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Oznaczenie PSE	brak
barwa źródła światła	barwa chłodno-biała	Oznaczenie RoHS	-
Źródło światła wymienne	brak	Oznaczenie WEEE	-
Zawiera zasilacz	tak	Kąt	A40
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]	Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	40°	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Standardowy kąt nachylenia przymontażu na wysięgniku	0°
Opis typu	brak [-]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	CE	Napięcie wejściowe	220-240 V
Oznaczenie ENEC	ENEC		
Oznaczenie UL	brak		
Oznaczenie CQC	CQC		
Trwałość do 70% strumienia początkowego	50000 h		

Vaya Flood HP

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
-------------------------	-------------

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło hartowane
Klosz/soczewki	FT
Kolor	DGR

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	8932 lm
Początkowy strumień świetlny	8932 lm
Początkowa sprawność oprawy LED	87,3 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	82
Początkowa moc pobierana	100 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829163528499
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291635284
Kod zamówienia	63528499
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	2
Materiał Nr (12NC)	910503703125
Waga netto (szt.)	7,600 kg

Rysunki techniczne



Vaya

Vaya Flood HP

