



Vaya Flood HP

BSP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Vaya Flood HP — это надежная и экономичная белая / меняющая цвет заливающая подсветка, разработанная специально для крупных сооружений. Уровень освещения, обеспечиваемый этим компактным прожектором, делает его идеальным решением для создания омывающей или заливающей подсветки крупных сооружений каким-то одним цветом или динамично меняющимися цветами. Благодаря встроенному блоку питания и управлению по протоколу DMX512 данный продукт легко использовать с DMX-контроллерами производства компании Philips или других компаний.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	48 [48 pcs]
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Холодный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	FG [Flat glass]
Распределение света светильника	40°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Описание типа	No
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Метка CQC	CQC-mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	50000 h
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Знак PSE	No
Знак RoHS	-

Знак WEEE	-
Угол	40°
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло

Vaya Flood HP

Форма оптической крышки / линзы	Flat
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светототдача	8932 lm
Начальная светототдача	8932 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	87,3 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	82
Начальная входная мощность	100 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829163528499
Название продукта для заказа	BCP418 48xLED-HB/4000
	220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC — продукт	8718291635284
Код заказа	910503703125
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	910503703125
Вес нетто (шт.)	7,600 kg

Чертеж размеров



Vaya

Vaya Flood HP

