



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC

48 st - LED High Brightness - Mediumstrålande 40° vinkel

Vaya Flood HP är en pålitlig och kostnadseffektiv vit/färgväxlande strålkastare som är designad för storskaliga utomhusinstallationer. Ljusnivån som uppnås av den här fasta armaturen gör den idealisk för att ge wall-washing-effekter eller för att användas som strålkastarbelysning – i både statiska och dynamiska färger. Inbyggd ström- och DMX512-styrenhet gör att produkten är enkel att använda med styrenheter från Philips eller annan fristående leverantör.

Produktdata

Allmän information		Vinkel	
Antal ljuskällor	48 [48 st]	Vinkel	40°
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Ljusteknik	
Ljuskällans färg	Kallvit	Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Utbytbar ljuskälla	No	Standardvinkel för sidoingång	0°
Driftdon ingår	Ja	Drift och elektricitet	
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]	Ingående spänning	220 till 240 V
Armaturens ljusfördelning	40°	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Styrenheter och dimring	
Typbeskrivning	No	Dimbara	Ja
CE-märkning	CE märkning	Mekanik och armaturhus	
ENEC-märkning	ENEC märkning	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
UL-märkning	No	Material i optiken	glas
CQC-märkning	CQC-märkning	Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Livslängd vid 70 % ljusflöde	50000 h	Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Optic type outdoor	Mediumstrålande 40° vinkel		
PSE-märkning	No		
RoHS-märkning	-		
WEEE-märkning	-		

Vaya Flood HP

Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	8932 lm
Initialt ljusflöde	8932 lm
Initialt LED-ljusutbyte	87,3 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	82
Initial ineffekt	100 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829163528499
Beställningsproduktnamn	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718291635284
Beställningsnummer	63528499
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	910503703125
Nettovikt (stycke)	7,600 kg

Måttskiss



Vaya

Vaya Flood HP

