



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 90 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Very wide beam angle 90°

Vaya Flood HP er en pålitelig og kostnadseffektiv hvit/fargeskiftende flombelysning utformet for store utendørsinstallasjoner. Belysningsnivået som oppnås av denne kompakte armaturen, gjør den ideell for bruksområder med omfattende veggelysning og flombelysning, i både statiske og dynamiske farger. Integrert strømtilførsel og DMX512-kontroll gjør dette produktet enkelt å bruke med DMX-kontrollere fra Philips eller andre leverandører.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	48 [48 pcs]
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Kaldhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	FG [flatt glass]
Lysstrålespredning fra armatur	90°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Typebeskrivelse	No
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
CQC-merke	CQC-mark
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h
Optic type outdoor	Very wide beam angle 90°
PSE-merke	No
RoHS-merke	-
WEEE-merke	-

Vinkel	90°
Teknisk belysning	
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat

Vaya Flood HP

Farge	Dark gray
-------	-----------

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	9700 lm
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	82

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000

Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829163529199
Produktnavn for bestilling	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 90 CE CQC
EAN/UPC – produkt	8718291635291
Bestillingskode	63529199
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	2
Materialenr. (12NC)	910503703126
Nettovekt (stykk)	7,600 kg

Målskisse



Vaya

