



# eW Graze MX Powercore

**eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)**

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

## Produktdata

|                                |                               |                                                         |  |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>Generell informasjon</b>    |                               | <b>Inngangsfrekvens</b>                                 |  |
| Lyskildeseriekode              | LED-HB [ LED High Brightness] | 50 til 60 Hz                                            |  |
| Lyskildefarge                  | Varmhvit                      | <b>Kontroller og dimming</b>                            |  |
| Lyskilde kan byttes ut         | No                            | <b>Kan dimmes</b>                                       |  |
| Driver inkludert               | Ja                            | Ja                                                      |  |
| Lysstrålespredning fra armatur | 9° x 9°                       | <b>Mekanisk og innfatning</b>                           |  |
| IEC-beskyttelsesklasse         | Sikkerhetsklasse I            | <b>Innfatningsmateriale</b>                             |  |
| CE-merke                       | CE mark                       | Ekstrudert aluminium                                    |  |
| UL-merke                       | UL and cUL mark               | <b>Optisk deksel-/linsemateriale</b>                    |  |
| Levetid til 70 % lysytelse     | 100000 h                      | Polykarbonat                                            |  |
| <b>Drift og elektrisk</b>      |                               | <b>Lengde</b>                                           |  |
| Inngangsspennning              | 100 to 277 V                  | 305 mm                                                  |  |
|                                |                               | <b>Godkjenning og bruk</b>                              |  |
|                                |                               | <b>Ingress beskyttelseskode</b>                         |  |
|                                |                               | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |  |


## eW Graze MX Powercore

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Mek. støt, beskyttelseskode                  | IK10 [ 20 J vandal-resistant]  |
| Vibrasjonsstandard                           | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| vibrasjonsklassifisering                     | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b> |                                |
| Opprinnelig lysytelse                        | 735 lm                         |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur        | 49,3 lm/W                      |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur                  | 2700 K                         |
| Opprinnelig inngangseffekt                   | 15 W                           |
| <b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>   |                                |
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C   | 60000                          |
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C   | 60000                          |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C   | 60000                          |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C   | 60000                          |
| <b>Bruksforhold</b>                          |                                |
| For omgivelsestemperaturer mellom            | -20 to +50 °C                  |

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktdata</b>                |                                                                     |
| Fullstendig produktkode           | 871829161013799                                                     |
| Produktnavn for bestilling        | BCS419 9/2700 L305                                                  |
| EAN/UPC – produkt                 | 8718291610137                                                       |
| Bestillingskode                   | 523-000080-00                                                       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                                                   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 4                                                                   |
| SAP-materialer                    | 910503703152                                                        |
| Net Weight (Piece)                | 1,200 kg                                                            |
| Katalognummer                     | 523-000080-00                                                       |
| Katalognummerbeskrivelse          | eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9°<br>Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



## Målskisse



BCS419 9/2700 L305

