



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
A fényforrás színe	RGB		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényszóródása	9° x 9°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
		Működtetés és elektronika	
		Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen

ColorGraz MX Powercore

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	914 mm
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti bemeneti feszültség	60 W
-----------------------------	------

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	80000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	80000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	80000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	91000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829160371900
A termék megrendelési neve	BCS459 9 RGB L914
EAN/UPC - termék	8718291603719
Rendelési kód	123-000079-10
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703268
Nettó tömeg (darab)	3,800 kg
Katalógusszám	123-000079-10
A katalógusszám leírása	ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Méretezett rajza



ColorGraz MX Powercore

