



# ColorGraz MX Powercore

## ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

### Dados do produto

|                                      |                               |                                           |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>Informações gerais</b>            |                               | <b>Frequência de entrada</b>              |  |
| Código da família das lâmpadas       | LED-HB [ LED High Brightness] | 50 a 60 Hz                                |  |
| Cor da fonte de luz                  | RGB                           | <b>Controles e dimerização</b>            |  |
| Fonte de luz substituível            | Não                           | <b>Regulável</b>                          |  |
| Controlador incluído                 | Sim                           | Sim                                       |  |
| Difusão do fecho da luz da luminária | 9° x 9°                       | <b>Dados mecânicos e de compartimento</b> |  |
| Proteção/Classe IEC                  | CLI (I)                       | <b>Material do compartimento</b>          |  |
| Marca CE                             | CE                            | Aluminum extruded                         |  |
| Marca UL                             | UL and cUL mark               | <b>Material de lente/tampa óptica</b>     |  |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso  | 100000 h                      | PC                                        |  |
| <b>Dados elétricos e de operação</b> |                               | <b>Comprimento</b>                        |  |
| Tensão de entrada                    | 100-277 V                     | 914 mm                                    |  |
|                                      |                               | <b>Cor</b>                                |  |
|                                      |                               | Alumínio                                  |  |
|                                      |                               | <b>Aprovação e aplicação</b>              |  |
|                                      |                               | <b>Código de proteção de entrada</b>      |  |
|                                      |                               | IP66 [ IP66]                              |  |

## ColorGraz MX Powercore

|                                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                    |
| Standard de vibração                        | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Classificação de vibração                   | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Potência de entrada inicial | 60 W |
|-----------------------------|------|

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Manutenção luminica 50% a 25°C calculada   | 100000 |
| Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada | 100000 |
| Manutenção luminica 50% a 50°C calculada   | 80000  |
| Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada | 80000  |
| Manutenção luminica 70% a 25°C calculada   | 100000 |
| Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada | 80000  |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Manutenção luminica 70% a 50°C calculada   | 91000 |
| Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada | 60000 |

### Condições de aplicação


|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -20 a +50 °C |
|-----------------------------------|--------------|

### Dados do produto

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Código do produto completo              | 871829160371900                                                   |
| Nome de produto da encomenda            | BCS459 9 RGB L914                                                 |
| EAN/UPC – Produto                       | 8718291603719                                                     |
| Código de encomenda                     | 123-000079-10                                                     |
| Código local                            | 910503703268                                                      |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1                                                                 |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1                                                                 |
| Nº do material (12NC)                   | 910503703268                                                      |
| Peso líquido (peça)                     | 3,800 kg                                                          |
| Número de catálogo                      | 123-000079-10                                                     |
| Descrição do número de catálogo         | ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9°<br>Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Desenho dimensional



ColorGraz MX Powercore

