



# ColorGraz MX Powercore

## ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

### Produktdata

|                               |                               |                                   |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Allmän information</b>     |                               | <b>Ingångsfrekvens</b>            |  |
| Lampfamiljskod                | LED-HB [ LED High Brightness] | 50–60 Hz                          |  |
| Ljuskällans färg              | RGB                           | <b>Styrenheter och dimring</b>    |  |
| Utbytbar ljuskälla            | Nej                           | <b>Dimbara</b>                    |  |
| Driftdon ingår                | Ja                            | Ja                                |  |
| Armaturens ljusfördelning     | 9° x 9°                       | <b>Mekanik och armaturhus</b>     |  |
| Skyddsklass IEC               | Säkerhetsklass I              | <b>Armaturhusets material</b>     |  |
| CE-märkning                   | CE märkning                   | Strängsprutad aluminium           |  |
| UL-märkning                   | UL och cUL märkt              | <b>Optisk kupa/linsmaterial</b>   |  |
| Livslängd vid 70 % ljusflöde  | 100000 h                      | Polykarbonat                      |  |
| <b>Drift och elektricitet</b> |                               | <b>Längd</b>                      |  |
| Inspänning                    | 100 till 277 V                | 914 mm                            |  |
|                               |                               | <b>Färg</b>                       |  |
|                               |                               | Aluminium                         |  |
|                               |                               | <b>Användning och godkännande</b> |  |
|                               |                               | <b>Kod för kapslingsklass</b>     |  |
|                               |                               | IP66 [ Dammtät, strålskyddad]     |  |

## ColorGraz MX Powercore

|                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddskod för mekanisk påverkan                 | IK10 [ 20 J vandsäker]                                                                                                                                                          |
| Vibrationsstandard                              | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Vibrationsklassificering                        | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| <b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>   |                                                                                                                                                                                 |
| Initial ineffekt                                | 60 W                                                                                                                                                                            |
| <b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>      |                                                                                                                                                                                 |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat    | 100000                                                                                                                                                                          |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat | 100000                                                                                                                                                                          |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat    | 80000                                                                                                                                                                           |
| Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat | 80000                                                                                                                                                                           |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat    | 100000                                                                                                                                                                          |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat | 80000                                                                                                                                                                           |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat    | 91000 |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat | 60000 |

### Användningsförhållanden


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -20 till +50 °C |
|----------------------|-----------------|

### Produktdata

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fullständig produktkod                    | 871829160371900                                                   |
| Beställningsproduktnamn                   | BCS459 9 RGB L914                                                 |
| EAN/UPC – Produkt                         | 8718291603719                                                     |
| Beställningsnummer                        | 123-000079-10                                                     |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                                                 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 1                                                                 |
| Materialnummer (12NC)                     | 910503703268                                                      |
| Nettovikt (stycke)                        | 3,800 kg                                                          |
| Katalognummer                             | 123-000079-10                                                     |
| Beskrivning av katalognummer              | ColorGraz MX Powercore, RGB, 9° x 9°<br>Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Måttskiss



ColorGraz MX Powercore

