



# ColorGraze MX Powercore

## ColorGraze MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

### Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	60° x 30°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CL1 (I)	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca CE	CE	Comprimento	305 mm
Marca UL	UL and cUL mark	Cor	Alumínio
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Aprovação e aplicação	
Dados elétricos e de operação		Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Tensão de entrada	100-277 V		


## ColorGraz e MX Powercore

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
<b>Desempenho inicial (compatível com IEC)</b>	
Potência de entrada inicial	20 W
<b>Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)</b>	
Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	91000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000
<b>Condições de aplicação</b>	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C

<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871829160397999
Nome de produto da encomenda	BCS459 60x30 RGB L305
EAN/UPC – Produto	8718291603979
Código de encomenda	123-000079-04
Código local	910503703334
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703334
Peso líquido (peça)	1,103 kg
Número de catálogo	123-000079-04
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



## Desenho dimensional



ColorGraz e MX Powercore

