



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljuskällans färg	RGB	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Dimbara	Ja
Driftdon ingår	Ja	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusfördelning	60° x 30°	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
CE-märkning	CE märkning	Längd	305 mm
UL-märkning	UL och cUL märkt	Färg	Aluminium
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h	Användning och godkännande	
Drift och elektricitet		Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Inspänning	100 till 277 V		

ColorGrazе MX Powercore

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial ineffekt	20 W
------------------	------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	80000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	80000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	80000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	91000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829160397999
Beställningsproduktnamn	BCS459 60x30 RGB L305
EAN/UPC – Produkt	8718291603979
Beställningsnummer	123-000079-04
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503703334
Nettovikt (stycke)	1,103 kg
Katalognummer	123-000079-04
Beskrivning av katalognummer	ColorGrazе MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Måttskiss



ColorGrazе MX Powercore

