



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Lysstrålespredning fra armatur	15° x 30°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	
CE-merke	CE mark	Ekstrudert aluminium	
UL-merke	UL and cUL mark	Optisk deksel-/linsemateriale	
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Polykarbonat	
Drift og elektrisk		Lengde	
Inngangsspennning		609 mm	
		Farge	
		Aluminium	

ColorGrazе MX Powercore

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt	40 W
----------------------------	------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	80000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	91000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829160400699
Produktnavn for bestilling	BCS459 15x30 RGB L609
EAN/UPC – produkt	8718291604006
Bestillingskode	123-000079-07
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503703336
Nettvekt (stykk)	0,825 kg
Katalognummer	123-000079-07
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Målskisse



ColorGrazе MX Powercore

