



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Ohjattava Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	30° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 – 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	609 mm
Väri	Alumiini

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX Powercore

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Ottoteho alussa	40 W
-----------------	------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	91000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829160401399
Tilaustuotteen nimi	BCS459 30x60 RGB L609
EAN/UPC – tuote	8718291604013
Tilauskoodi	123-000079-08
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703337
SAP-nettopaino (kappale)	2,700 kg
Luettelonumero	123-000079-08
Luettelonumeron kuvaus	ColorGrazе MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Mittapiirros



ColorGrazе MX Powercore

