



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Lysstrålespredning fra armatur	15° x 30°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	
CE-merke	CE mark	Polykarbonat	
UL-merke	UL and cUL mark	Lengde	
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Farge	
Drift og elektrisk		Aluminium	
Inngangsspennning		100 to 277 V	

ColorGraz MX Powercore

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt	60 W
----------------------------	------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	80000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	91000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829160373300
Produktnavn for bestilling	BCS459 15x30 RGB L914
EAN/UPC – produkt	8718291603733
Bestillingskode	123-000079-12
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703340
Nettovekt (stykk)	3,800 kg
Katalognummer	123-000079-12
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskisse



ColorGraz MX Powercore

