



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Ljuskällans färg	RGB	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Dimbara	
Driftdon ingår	Ja	Ja	
Armaturens ljusfördelning	10° x 60°	Mekanik och armaturhus	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Armaturhusets material	
CE-märkning	CE märkning	Strängsprutad aluminium	
UL-märkning	UL och cUL märkt	Optisk kupa/linsmaterial	
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h	Polykarbonat	
Drift och elektricitet		Längd	
Inspänning	100 till 277 V	1219 mm	
		Färg	
		Aluminium	
		Användning och godkännande	
		Kod för kapslingsklass	
		IP66 [Dammtät, strålskyddad]	

ColorGraz MX Powercore

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial ineffekt	80 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	80000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	80000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	80000

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	91000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829160377100
Beställningsproduktnamn	BCS459 10x60 RGB L1219
EAN/UPC – Produkt	8718291603771
Beställningsnummer	123-000079-16
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703343
Nettovikt (stycke)	4,700 kg
Katalognummer	123-000079-16
Beskrivning av katalognummer	ColorGraz MX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Måttskiss



ColorGraz MX Powercore

