



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	
Controlador incluído	Sim	Sim	
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°	Dados mecânicos e de compartimento	
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material do compartimento	
Marca CE	CE	Aluminum extruded	
Marca UL	UL and cUL mark	Material de lente/tampa óptica	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	PC	
Dados elétricos e de operação		Comprimento	
Tensão de entrada	100-277 V	1219 mm	
		Cor	
		Alumínio	
		Aprovação e aplicação	
		Código de proteção de entrada	
		IP66 [IP66]	

ColorGraz MX Powercore

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Potência de entrada inicial	80 W
-----------------------------	------

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	80000

Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	91000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829160379500
Nome de produto da encomenda	BCS459 30x60 RGB L1219
EAN/UPC – Produto	8718291603795
Código de encomenda	123-000079-18
Código local	910503703345
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703345
Peso líquido (peça)	4,700 kg
Número de catálogo	123-000079-18
Descrição do número de catálogo	ColorGraz MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Desenho dimensional



ColorGraz MX Powercore

