



ColorGraz MX Powercore

ColorGraz MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX Powercore è il nostro apparecchio per illuminazione lineare da esterni dalle prestazioni più elevate, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi RGB Graze offrono effetti di colore vividi e saturi ed effetti di variazione cromatica. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Durata al 70% del flusso luminoso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Colore sorgente luminosa	RGB	Funzionamento e parte elettrica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Driver incluso	Si	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	60° x 30°	Controlli e regolazione del flusso	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Regolabile	Si
Marchio CE	CE mark		
Marchio UL	UL and cUL mark		

ColorGraz e MX Powercore

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	1219 mm
Colore	Alluminio ALU
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Potenza in ingresso iniziale	80 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	80000

Disegno tecnico



ColorGraz e MX Powercore

50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	80000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	80000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	91000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829160380100
Nome prodotto ordine	BCS459 60x30 RGB L1219
EAN/UPC - Prodotto	8718291603801
Codice d'ordine	123-000079-19
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503703346
Peso netto SAP (Pezzo)	4,700 kg
Numero catalogo	123-000079-19
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e MX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



