



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkningsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.


Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Lysstrålespredning fra armatur	9° x 9°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	
CE-merke	CE mark	Optikkmateriale	
UL-merke	UL and cUL mark	Optisk deksel-/linsemateriale	
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Lengde	
Drift og elektrisk		Farge	
Inngangsspennning	100 to 277 V	aluminium	

ColorGraz e QLX Powercore


Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistent]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	408 lm
Opprinnelig inngangseffekt	15 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	91000

Målskisse



Graze

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829160403799
Produktnavn for bestilling	BCS467 9 RGB L305
EAN/UPC – produkt	8718291604037
Bestillingskode	123-000079-20
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503703347
Nettovekt (stykk)	0,345 kg
Katalognummer	123-000079-20
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Graze

