



ColorGrazе QLX Powercore

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som kan hantera att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov av en kontrollerbar produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.


Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	RGB
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	9° x 9°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h


Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	305 mm

ColorGrazex QLX Powercore

Färg	aluminium
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	408 lm
Initial ineffekt	15 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	80000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	80000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	60000




Måttskiss



Graze

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	91000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829160403799
Beställningsproduktnamn	BCS467 9 RGB L305
EAN/UPC – Produkt	8718291604037
Beställningsnummer	123-000079-20
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503703347
Nettovikt (stycke)	0,345 kg
Katalognummer	123-000079-20
Beskrivning av katalognummer	ColorGrazex QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Graze

