



# ColorGraze QLX Powercore

## ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

De nombreuses structures architecturales requièrent un luminaire linéaire capable d'illuminer plusieurs étages à une distance et avec une consommation très réduites. Les propriétaires/utilisateurs finaux recherchent un produit contrôlable pouvant assurer un éclairage dynamique, pour attirer l'attention sur leurs établissements et mettre en valeur leurs marques. Graze QLX Powercore permet d'illuminer plus de 10 mètres tout en étant placé très près des murs. La technologie Powercore est synonyme d'une installation aisée et de longueurs d'exécution considérables.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	RGB	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui		
Faisceau du luminaire	15° x 30°	<b>Gestion et gradation</b>	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	avec gradation	Oui
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage UL	Marquage UL et cUL	<b>Matériaux et finitions</b>	
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
		Constitution de l'optique	Polycarbonate
		Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
		Longueur	305 mm

## ColorGraze QLX Powercore

Couleur	aluminium
---------	-----------

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	408 lm
Puissance initiale absorbée	15 W

### Durées de vie (Conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	80000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	100000

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	91000

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

### Données logistiques


Code de produit complet	871829160405199
Nom du produit de la commande	BCS467 15x30 RGB L305
Code barre produit	8718291604051
Code de commande	123-000079-22
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503703349
Poids net (pièce)	1.200 kg
Code catalogue	123-000079-22
Description du code catalogue	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



### Schéma dimensionnel



Graze



Graze

