



ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]		100000 h
A fényforrás színe	RGB		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényzórodása	15° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
		Működtetés és elektronika	
		Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen

ColorGraze QLX Powercore

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	305 mm
Szín	alumínium

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütdővédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	408 lm
Kezdeti bemeneti feszültség	15 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	80000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	80000

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	91000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok


Teljes termék kód	871829160405199
A termék megrendelési neve	BCS467 15x30 RGB L305
EAN/UPC - termék	8718291604051
Rendelési kód	123-000079-22
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703349
Nettó tömeg (darab)	1,200 kg
Katalógusszám	123-000079-22
A katalógusszám leírása	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Méretezett rajza



Graze



Graze

