



ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Ohjattava Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	30° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 – 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

--	--

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	305 mm
Väri	aluminium

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGraz e QLX Powercore

Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	408 lm
Ottoteho alussa	15 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun laskettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	91000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829160406899
Tilaustuotteen nimi	BCS467 30x60 RGB L305
EAN/UPC – tuote	8718291604068
Tilauskoodi	123-000079-23
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703350
SAP-nettopaino (kappale)	0,345 kg
Luettelonumero	123-000079-23
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Mittapiirros

